

Cama Hill-Rom® 900 con barandillas simples

Sencillamente eficaz



Prestaciones

La función de colocación de salida automática contribuye a una salida de la cama más fácil y segura

AutoContour™ y respaldo deslizante minimizan la migración del paciente en la cama y reducen la compresión abdominal durante la articulación de la cama

La posición EasyChair™ facilita a los pacientes la adopción rápida de una postura sentada cómoda

El indicador de altura advierte al cuidador si la cama no está en la posición más baja, contribuyendo a una mayor seguridad en el entorno del paciente

La alarma de freno desconectado recuerda al cuidador que debe frenar la cama para reforzar la seguridad del paciente

El indicador de respaldo Line-Of-Site™, de fácil lectura, facilita a los cuidadores la aplicación de los protocolos

Las barandillas incorporan un sistema de doble bloqueo, lo que evita que se bajen de forma accidental

La quinta rueda direccional facilita el transporte de la cama en cualquier dirección

El botón de posición de shock, de una pulsación, baja el respaldo y coloca la cama en posición de Trendelenburg modificada en caso de que el paciente sufra complicaciones

La luz nocturna inteligente refuerza la seguridad operativa de pacientes y cuidadores

Los retenedores de colchón ajustables se adaptan a la anchura del colchón, manteniéndolo en su lugar; así se reduce el riesgo de que el paciente quede atrapado

La superficie de descanso con laminado de alta presión (HPL) extraíble garantiza un uso más sencillo porque facilita las tareas de limpieza y desinfección

Cama Hill-Rom 900 con barandillas simples

Especificaciones técnicas		Configuración A1	Configuración A2
Carga segura de trabajo		220 kg	220 kg
Peso máximo del paciente		155 kg	155 kg
Peso de la cama		120 kg	120 kg
Ajuste de la altura*		37,7 - 76,8 cm	37,7 - 76,8 cm
Clase de protección		IPX4	IPX4
Ángulos de la cama	Sección de la cabeza	0 a 65 °	0 a 65 °
	Sección del muslo	0 a 28 °	0 a 28 °
	Sección para los pies	-22 a 3 °	-22 a 3 °
	Trendelenburg/ AntiTrendelenburg	-17 a 17 °	-17 a 17 °
Superficie de descanso	Anchura	90 cm	90 cm
	Longitud	200 cm	200 cm
Material de la superficie de descanso		laminado de alta presión (HPL)	
Altura barandilla lateral		38.5 cm	38.5 cm
Ruedas	Banda única de 125 mm	o	o
	150 mm integral	●	●
	150 mm de doble banda	-	o
Rueda direccional	Estándar	en el extremo del cabecero	en el extremo del cabecero
	Opcional	en el extremo del piecero	en el extremo del piecero
Quinta rueda		-	o
Freno central		en el extremo del piecero	en el extremo del piecero
Alarma de freno desconectado		-	●
Mandos		no integrado	no integrado
Palanca de RCP mecánica bilateral		●	●
Paneles extraíbles		●	●
Cabecero articulado		o	●
Panel de control con bloqueo de funciones		un lado	bilateral
Luz nocturna inteligente		-	●
Indicador de altura mínima		*	●
Posición de shock en una pulsación		-	●
EasyChair™ y función de posición horizontal		o	●
Pedal de control de altura bilateral		-	o
Prolongador de cama con soporte para sábanas		o	●
Palanca de salida en la sección de la cabeza		o	o

- = no disponible ● = estándar o = opcional * = con función EasyChair™

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países centrandos nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio.** Los empleados, programas y productos de Hill-Rom de todo el mundo tienen un objetivo: **mejorar los resultados clínicos de pacientes y profesionales sanitarios.**

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com



Doble bloqueo



Indicador de respaldo Line-Of-Site™



Mando filar con indicador de altura mínima



Palanca de salida

Prestaciones estándar adicionales

- 6 puntos de anclaje para la inmovilización del paciente
- Soporte de portasueros/grúa
- Soporte para accesorios bilateral
- Soporte de cable eléctrico
- Indicador de aviso de asistencia

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los centros sanitarios.

Los equipos médicos son productos sanitarios regulados que cuentan, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5E5129313-01, 06 septiembre 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom